

ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, пыльник, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	34 мм
Ширина ролика	75 мм
Размер панели	105 x 80 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Диаметр шейки - Ø	75 мм
Смещение	44.5 мм
Область поворота - Ø	242 мм
Общая высота	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.8 кг
Радиус поворота	121 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	125 кг
Допустимая статическая нагрузка	250 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

