

ALPHA

3477POR125P62

EAN 4031582305562

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, łożysko rolkowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	40 mm
Szerokość zestawu	75 mm
Wymiary płytki	105 x 80 mm
Rozstaw otworów płytki	80/77 x 60 mm
Otwór płytki	9 mm
Średnica główki widelca-Ø	75 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	246 mm
Wysokość zabudowy	155 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Masa	1.044 kg
Promień działania koła	123 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	200 kg
Nośność statyczna	400 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



ALPHA

3477POR125P62

EAN 4031582305562



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

