

# ALPHA

## 3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	35 mm
Šířka kolečka	75 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	44.5 mm
Přesah kolečka	242 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.833 kg
Poloměr otáčení	121 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	80 kg
Statická nosnost	160 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ○ ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

