

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Centerhul. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Massiv sort gummi, glideleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Hjul-Ø	80 mm
Hjulbredde	35 mm
Hjulbredde	75 mm
Centerhul-Ø	13 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	44.5 mm
Udfaldsdiameter	242 mm
Byggeøjde	108 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.833 kg
Udfaldsradius	121 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 80
Belastning (dynamisk)	80 kg
Belastning (statisk)	160 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ○ ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering

