

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, siklócsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	80 mm
Kerékszélesség	35 mm
Görgő szélessége	75 mm
Központi furat	13 mm
Nyakátmérő	75 mm
Utánfutás	44.5 mm
Körbeforgás	242 mm
Teljes magasság	108 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.833 kg
Fordulókör sugara	121 mm
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ○ ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

