

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā, Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, melns, vienkāršais gultnis

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	80 mm
Riteņa platums	35 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Centrālais caurums	13 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	44.5 mm
Griešanās rādiuss	242 mm
Kopējais augstums	108 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.833 kg
Griešanās rādiuss	121 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	80 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	160 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ○ ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

