

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	35 mm
Wielbreedte	75 mm
Centraal gat	13 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	44.5 mm
Uitzwenking - Ø	242 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.833 kg
Zwenkradius	121 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

