

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	80 mm
Largura da roda	35 mm
Largura da roda	75 mm
Furo passante	13 mm
Diâmetro de dome	75 mm
Desvio em relação ao eixo	44.5 mm
Diâmetro raio giratório	242 mm
Altura total	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.833 kg
Raio giratório	121 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 80
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ○ ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

