

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	35 mm
Lățimea roții	75 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	44.5 mm
Diametrul de pivotare	242 mm
Înălțime totală	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.833 kg
Raza de pivotare	121 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	80 kg
Sarcină statică	160 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

