

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	35 мм
Ширина ролика	75 мм
Центр.отверстие	13 мм
Диаметр шейки - Ø	75 мм
Смещение	44.5 мм
Область поворота - Ø	242 мм
Общая высота	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.833 кг
Радиус поворота	121 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	80 кг
Допустимая статическая нагрузка	160 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ○ ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

