

ALPHA

3477PVO080P30-13

EAN 4031582305579

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	35 MM
ширина ролика	75 MM
Центровий отвір	13 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	44.5 MM
Зчеплення шарніру	242 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.833 кг
радіус повороту	121 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	80 кг
допустиме навантаження (статичне)	160 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

