

# ALPHA

3477PVO080P62

EAN 4031582305586

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	35 mm
Wielbreedte	75 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	44.5 mm
Uitzwenking - Ø	242 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.919 kg
Zwenkradius	121 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage



# ALPHA

3477PVO080P62

EAN 4031582305586



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

---

