

# ALPHA

## 3477PVO080P62

EAN 4031582305586

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	35 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	44.5 MM
Зчеплення шарніру	242 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.919 кг
радіус повороту	121 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477PVO080P62

EAN 4031582305586



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

