

# ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，螺栓孔。聚丙烯制轮心，轮面:实心橡胶,黑色,滑动轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## 技术数据

轮子直径	100 毫米
车轮宽度	35 毫米
中心孔	13 毫米
偏移量	41 毫米
旋转阻止	242 毫米
总高度	128 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	1.022 公斤
旋转半径	121 毫米
轮面硬度	支杆 A 85
动(力)载重量	160 公斤
静载重量	320 公斤

## Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ○ ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○

## Dimensions



## Structure & Mounting

