

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	35 mm
Agujero pasante	13 mm
Desplazamiento	41 mm
Interferencia de giro	242 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	1.022 kg
Radio giratorio	121 mm
Dureza del bandaje	Shore A 85
Capacidad de carga	160 kg
Capacidad de carga estática	320 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ○ ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje

