

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	35 mm
Diametro foro asse	13 mm
Disassamento	41 mm
Ingombro piroettamento	242 mm
Altezza utile	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	1.022 kg
Raggio ingombro piroettamento	121 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	160 kg
Portata statica	320 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

