

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā, Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, melns, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	35 mm
Centrālais caurums	13 mm
Nobīde no centrālās ass	41 mm
Griešanās rādiuss	242 mm
Kopējais augstums	128 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	1.022 kg
Griešanās rādiuss	121 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 85
Krāvēsība - kustībā	160 kg
Krāvēsība - miera stāvoklī	320 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ○ ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

