

# ALPHA

## 3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, Otwór na śrubę. Piasta polipropylenowa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożysko ślizgowe

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	35 mm
Otwór mocujący	13 mm
Wysięg	41 mm
Zasięg działania koła-Ø	242 mm
Wysokość zabudowy	128 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Masa	1.022 kg
Promień działania koła	121 mm
Twardość bieżni	Shore A 85
Nośność dynamiczna	160 kg
Nośność statyczna	320 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ○ ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Wymiary



### Mocowanie

