

# ALPHA

## 3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	35 mm
Furo passante	13 mm
Desvio em relação ao eixo	41 mm
Diâmetro raio giratório	242 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	1.022 kg
Raio giratório	121 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 85
Capacidade de carga	160 kg
Cap. de carga estática	320 kg

### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ○ ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

