

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 100 MM |
| Ширина колеса | 35 MM |
| Центровий отвір | 13 MM |
| зсув | 41 MM |
| Зчеплення шарніру | 242 MM |
| Загальна висота | 128 MM |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 1.022 кг |
| радіус повороту | 121 MM |
| Міцність покриття | Міцність за Шором A 85 |
| Вантажопідйомність | 160 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 320 кг |

Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ○ ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ○ ○ ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting

