

ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	35 mm
Šířka kolečka	75 mm
Velikost plotny	105 x 80 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	246 mm
Stavební výška	128 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.92 kg
Poloměr otáčení	123 mm
Tvrдость běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	75 kg
Statická nosnost	150 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ○ ○ ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

