

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Отвор в центъра	13 мм
Издаване напред	55 мм
Интерференция на въртенето	332 мм
Конструктивна височина	235 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.986 кг
Кръгов радиус	166 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 85
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ○ ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж

