

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，螺栓孔。聚丙烯制轮心，轮面:实心橡胶,黑色,滑动轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	200 毫米
车轮宽度	50 毫米
中心孔	13 毫米
偏移量	55 毫米
旋转阻止	332 毫米
总高度	235 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	2.986 公斤
旋转半径	166 毫米
轮面硬度	支杆 A 85
动(力)载重量	200 公斤
静载重量	400 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ○ ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

