

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Trou central	13 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	332 mm
Hauteur	235 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.986 kg
Rayon d'encombrement	166 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage

