

# ALPHA

## 3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo a foro passante

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Diametro foro asse	13 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	332 mm
Altezza utile	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.986 kg
Raggio ingombro piroettamento	166 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasiono	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio

