

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 볼트 홀. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 평면 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	200 mm
휠 폭	50 mm
센터 홀	13 mm
오프셋	55 mm
회전간섭	332 mm
총 높이	235 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12532
무게	2.986 kg
회전 반경	166 mm
트레드 경도	Shore A 85
동하중	200 kg
정지하중	400 kg

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ○ ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ○ ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○