

# ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	332 mm
Bouwhoogte	235 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.986 kg
Zwenkradius	166 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage

