

# ALPHA

## 3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, furo passante. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: borracha sólida, negra, rolamento liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	50 mm
Furo passante	13 mm
Desvio em relação ao eixo	55 mm
Diâmetro raio giratório	332 mm
Altura total	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	2.986 kg
Raio giratório	166 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 85
Capacidade de carga	200 kg
Cap. de carga estática	400 kg

### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ○ ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

