

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj central	13 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	332 mm
Înălțime totală	235 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.986 kg
Raza de pivotare	166 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 85
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

