

# ALPHA

## 3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, подшипник скольжения

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	50 мм
Центр.отверстие	13 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - Ø	332 мм
Общая высота	235 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	2.986 кг
Радиус поворота	166 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 85
Допустимая динамическая нагрузка	200 кг
Допустимая статическая нагрузка	400 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ○ ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

