

# ALPHA

## 3477PVO200P30-13

EAN 4031582305654

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
Центровий отвір	13 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	332 MM
Загальна висота	235 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.986 кг
радіус повороту	166 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ○ ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

