

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	35 мм
Отвор в центъра	13 мм
Издаване напред	44.5 мм
Интерференция на въртенето	242 мм
Конструктивна височина	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.918 кг
Кръгов радиус	121 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 85
Динамична товароносимост	150 кг
Статична товароносимост	300 кг

Устройство и монтаж



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

