

# ALPHA

## 3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, cojinete de rodillos

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	35 mm
Agujero pasante	13 mm
Desplazamiento	44.5 mm
Interferencia de giro	242 mm
Altura total	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.918 kg
Radio giratorio	121 mm
Dureza del bandaje	Shore A 85
Capacidad de carga	150 kg
Capacidad de carga estática	300 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Estructura y montaje



# ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

