

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	35 mm
Diametro foro asse	13 mm
Disassamento	44.5 mm
Ingombro piroettamento	242 mm
Altezza utile	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.918 kg
Raggio ingombro piroettamento	121 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	150 kg
Portata statica	300 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio



ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

