

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	35 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	44.5 mm
Uitzwenking - Ø	242 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.918 kg
Zwenkradius	121 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	150 kg
Statisch draagvermogen	300 kg

Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

