

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	35 mm
Alezaj central	13 mm
Deviație de la ax	44.5 mm
Diametrul de pivotare	242 mm
Înălțime totală	108 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.918 kg
Raza de pivotare	121 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 85
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

