

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	35 MM
Центровий отвір	13 MM
зсув	44.5 MM
Зчеплення шарніру	242 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.918 кг
радіус повороту	121 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	300 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477PVR080P30-13

EAN 4031582305678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

