

# ALPHA

## 3477PVR080P62

EAN 4031582050707

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	80 мм
Ширина на гумите	35 мм
Ширина на колелото	75 мм
Размер на планката	105 x 80 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	44.5 мм
Интерференция на въртенето	242 мм
Конструктивна височина	108 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.857 кг
Кръгов радиус	121 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	70 кг
Статична товароносимост	140 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж



# ALPHA

3477PVR080P62

EAN 4031582050707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

