

# ALPHA

3477PVR080P62

EAN 4031582050707

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, aizsargs pret putekļiem , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, melns, veltnīšu gultnis

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	80 mm
Riteņa platums	35 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Platformas izmērs	105 x 80 mm
Platformas caurumu centri	80/77 x 60 mm
Platformas caurums	9 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	44.5 mm
Griešanās rādiuss	242 mm
Kopējais augstums	108 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.857 kg
Griešanās rādiuss	121 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravesība - kustībā	70 kg
Kravesība - miera stāvoklī	140 kg

## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

## Dimensions



## Structure & Mounting



# ALPHA

3477PVR080P62

EAN 4031582050707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

