

ALPHA

3477PVR100P30-13

EAN 4031582305685

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	35 mm
Středová díra	13 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	242 mm
Stavební výška	128 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.014 kg
Poloměr otáčení	121 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 85
Dynamická nosnost	75 kg
Statická nosnost	150 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

