

ALPHA

3477PVR100P30-13

EAN 4031582305685

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Trou central	13 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	242 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.014 kg
Rayon d'encombrement	121 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage

