

ALPHA

3477PVR100P30-13

EAN 4031582305685

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, túgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	100 mm
Kerékszélesség	35 mm
Központi furat	13 mm
Utánfutás	41 mm
Körbeforgás	242 mm
Teljes magasság	128 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	1.014 kg
Fordulókör sugara	121 mm
Futófelület keménysége	Shore A 85
Terhelhetőség	75 kg
Statikus teherbírás	150 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

