

# ALPHA

3477PVR100P30-13

EAN 4031582305685

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	35 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	242 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.014 kg
Zwenkradius	121 mm
Hardheid van de band	Shore A 85
Dyn. draagvermogen	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage

