

ALPHA

3477PVR100P30-13

EAN 4031582305685

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	35 MM
Центровий отвір	13 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	242 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.014 кг
радіус повороту	121 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

