

# ALPHA

## 3477PVR100P62

EAN 4031582050714

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 100 mm         |
| Šířka kola        | 35 mm          |
| Šířka kolečka     | 75 mm          |
| Velikost plotny   | 105 x 80 mm    |
| Rozteč děr        | 80/77 x 60 mm  |
| Průměr děr        | 9 mm           |
| Hlava kolečka-Ø   | 75 mm          |
| Vyosení           | 41 mm          |
| Přesah kolečka    | 246 mm         |
| Stavební výška    | 128 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 60 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 0.959 kg       |
| Poloměr otáčení   | 123 mm         |
| Tvrдость běhounu  | Shore A 80     |
| Dynamická nosnost | 75 kg          |
| Statická nosnost  | 150 kg         |


### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ○ ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477PVR100P62

EAN 4031582050714



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

