

ALPHA

3477PVR100P62

EAN 4031582050714

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	35 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.959 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477PVR100P62

EAN 4031582050714



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

