

ALPHA

3477PVR125P30-13

EAN 4031582305692

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，螺栓孔。聚丙烯制轮心，轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	125 毫米
车轮宽度	37 毫米
脚轮宽度	75 毫米
中心孔	13 毫米
安装孔-直径	75 毫米
偏移量	40 毫米
旋转阻止	246 毫米
总高度	155 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	1.228 公斤
旋转半径	123 毫米
轮面硬度	支杆 A 80
动(力)载重量	100 公斤
静载重量	200 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ○ ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

