

# ALPHA

## 3477PVR125P30-13

EAN 4031582305692

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


### Műszaki adatok

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Keréktárcsa átmérő     | 125 mm         |
| Kerékszélesség         | 37 mm          |
| Görgő szélessége       | 75 mm          |
| Központi furat         | 13 mm          |
| Nyakátmérő             | 75 mm          |
| Utánfutás              | 40 mm          |
| Körbeforgás            | 246 mm         |
| Teljes magasság        | 155 mm         |
| Hőtartomány            | - 20 / + 60 °C |
| Szabvány               | EN 12532       |
| Súly                   | 1.228 kg       |
| Fordulókör sugara      | 123 mm         |
| Futófelület keménysége | Shore A 80     |
| Terhelhetőség          | 100 kg         |
| Statikus teherbírás    | 200 kg         |

### Előnyök egy pillantással

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás  | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás közbeni zaj    | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                 | ● ● ○ ○ ○ |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ○ ○ |

### Méretetek



### Szerkezet és Szerelés

