

ALPHA

3477PVR125P30-13

EAN 4031582305692

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā, Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, melns, veltnišu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	37 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Centrālais caurums	13 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	40 mm
Griešanās rādiuss	246 mm
Kopējais augstums	155 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	1.228 kg
Griešanās rādiuss	123 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	200 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

