

ALPHA

3477PVR125P30-13

EAN 4031582305692

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	37 mm
Lățimea roții	75 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	246 mm
Înălțime totală	155 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.228 kg
Raza de pivotare	123 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

